

ジザイフィックス

ロープワークを簡単にするサポート固定具

作業の簡素化・均一化

高い位置や狭い場所など結びにくい場所でも簡単に作業でき、複雑なロープワーク(結び方)を習得する必要がありません。



適用ロープ径
 $\phi 4\text{mm}$ ^{タイプ}
 (RK4-PC-W)
新登場!



適用ロープ径 $\phi 4\text{mm}$ が新登場

$\phi 6\text{mm}$ に対応したRK6-PC-Wに加え、 $\phi 4\text{mm}$ に対応するRK4-PC-Wが新登場。RK4-PC-Wは8本の爪でガッチリと固定し、工具を使用せず指でロックを解除できるため、作業性が向上しています。

爪でしっかり固定

内側の爪がロープに引っかかり、一方向にしか引けない構造を利用して、ロープをしっかり固定します。



ジザイフィックス

RoHS 適合
HF ハロゲンフリー



動画

耐候グレード

屋内外使用

- 色: 黒
- 材質: ポリカーボネート
- 常時使用温度範囲: -40℃~+80℃



ジザイフィックスはロープやひもを併用して使用する固定具です。ロープを使って、縛ったり、束ねたり、括ったりする作業をサポートします。高い位置や狭い場所など結びにくい場所でも簡単に作業でき、複雑なロープワーク(結び方)を習得する必要がありません。従来のφ6mm対応製品と、新たにビニロン紐やケーブル縛り紐を対象にしたφ4mm対応製品が加わりました。

使用方法



「▽」形の爪が手前に来るようにして、ジザイフィックスの溝にロープをセットします。



ジザイフィックスでロープを挟み込み、カチッと音がするまでしっかりロックします。



巾着の口を絞るように「▽」形の爪方向へ2本のロープを引きながらジザイフィックスをスライドさせて締め込みます。



最後まで締め込んだら、外れ・緩み防止のため、1~2回ロープを結んでおきます。

使用方法 支柱などへの固定



「▷」形の爪がロープを張っていく方向に向くようにジザイフィックスでロープを挟み込み、カチッと音がするまでしっかりロックします。



片方のロープ(上側)を「▷」形の爪が示す方向に引っ張っていくと締め込むことができます。

RK6-PC-Wの外し方




ロック部とヒンジ部をプライヤーで挟み込み、ロックを解除します。 ※再利用はできません。


RK4-PC-Wの外し方



指でレバーを外し、ロックを解除します。 ※再利用はできません。



ジザイフィックス内側の爪がロープに引っかかり、一方向にしか引けない構造を利用して、ロープを固定します。



| Article-No. | 型番 | 適用ロープ径 φ (mm) | ロープ引張強度 (最小値) N (kgf) | 販売単位 (個) | |
|-------------|----------|---------------|-----------------------|----------|-------|
| | | | | 袋 | ケース |
| 151-04131 | RK4-PC-W | φ 4.0 | 100 (10.20)*1 | 50 | 2,000 |
| 151-03281 | RK6-PC-W | φ 6.0 | 100 (10.20)*2 | 50 | 1,000 |

*1: ビニロン製16打ち芯無しφ4mmロープを使用した場合。
*2: ポリエステル製3つ打ちロープφ6mmを使用した場合。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001認証取得

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトウェブサイト
www.hellermannityton.co.jp

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルディング4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九州筑業ビル3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2023年8月現在のものです。