

# マルチチューブクリップ

チューブの本数に合わせて連結可能

## 連結して使える

連結可能なため、固定するチューブの本数に合わせて使用できます。




## 1種類で複数径に対応

φ4~6mmのチューブに対応しており、1種類で複数径のチューブ固定に使用できます。

## 用途で選べる2つの形状

ヘラマンタイトン独自のファーストリーが付いた、ビス止め不要でタップ穴に取り付けできるMTC46FT4-V0と、中間連結用のMTC46-V0があります。



# マルチチューブクリップ



チューブやホース、ケーブルなどの固定に適したクリップです。連結可能なため、複数の被結束物を等間隔で固定することができます。クリップ上部が開いており、チューブの脱着が容易です。

MTC46FT4-V0\*は、ヘラマンタイトン独自のファーツリー形状を採用しており、ビス止め不要で簡単に取り付けできます。φ4~6mmの被結束物に対応しています。

\*：中間連結用のMTC46-V0にはファーツリーマウントが付属していないため、パネルなどの取付穴を使用して固定することができません。パネルなどへ固定する場合は、MTC46FT4-V0と併用してお使いください。

## 特長




ヘラマンタイトン独自のファーツリーが付いた、ビス止め不要でタップ穴に取り付けできるMTC46FT4-V0と、中間連結用のMTC46-V0があります。



φ4~6mmの被結束物を固定できます。



側面の凹凸部を横にスライドしてはめ込むことで、クリップ同士を簡単に連結できます。



連結して使用する場合、両端をファーツリーマウント付きのMTC46FT4-V0で、パネルなどに固定することを推奨します。

## 難燃グレード

- 色:白
- 材質:66ナイロン


## 屋内使用

- UL難燃グレード(主原料):UL94V-0
- 常時使用温度範囲:-40℃~+105℃


RoHS 適合  
HF ハロゲンフリー



MTC46FT4-V0



MTC46-V0



単位:mm

Article-No.	型番	取付穴径	結束径 φ (mm)	販売単位(個)	
				袋	ケース
151-04819	<b>MTC46FT4-V0</b>	M4	4.0~6.0	100	10,000
151-04820	<b>MTC46-V0</b>	-			

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、または弊社営業オフィスまでお問合せください。

## ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F  
●関東営業課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883
- 仙台オフィス  
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-7-35 損保ジャパン仙台ビル11F  
●東北営業課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトン ウェブサイト  
[www.hellermannntyton.co.jp](http://www.hellermannntyton.co.jp)

- 名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルディング4F  
●中部営業課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115
- 大阪オフィス  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセビル12F  
●関西営業課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897
- 福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勸筑業通ビル3F  
●九州営業課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

- 写真商品色は、実際の色と異なって見える場合があります。
- 改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2026年3月現在のものです。